

**Garant****ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 20****Bestelldaten**

Bestellnummer	309652 20
GTIN	4045197645722
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

**Passend für:**

**ER-Spannzangenfutter Mini** Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Zerspanungsstrategie: HSC

Gesamtlänge L: 24 mm

Außen-Ø D: 28 mm

Gewinde: M24×1

maximales Anzugsmoment: 40 N·m

**Technische Beschreibung**

maximales Anzugsmoment	40 N·m
für ER	20 mm
Gewinde	M24×1
Gesamtlänge L	24 mm
Außen-Ø D	28 mm

Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannmutter