

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260361 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817297 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DC.T 11T308 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|----------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Hauptanwendung | M |
| Spanbrecher | VS |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HB7120-1 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 90 - 290 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 0,8 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T308 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |