

**Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Außen- / Innen-Ø: 176/110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Artikelklasse	38L

Beschreibung**Ausführung:**

Im Gehäuse ist ein **gesenkgeschmiedeter Spiralring** eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 **umkehrbare** Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. **Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.**

Igeltext:

Einstellbacken
Rändel
Gehäuse mit Spiralring
Aufsatzbacken
Einhängeschraube

Verwendung:

Zum rationellen **Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken** an Drehfuttern. **Zum Aus- bzw. Nachschleifen** gehärteter Aufsatzbacken **auf Rundlauf** ebenfalls geeignet.

Technische Beschreibung

Einhängebereich-Ø Stellung J	35 - 125 mm
passend für Drehfutter bis Ø	200 mm
Gewicht	3,5 kg
Außen-Ø	176 mm
Innen-Ø	110 mm
Einhängebereich-Ø Stellung A	170 - 260 mm
Produktart	Backenausdrehring