

**Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Außen- / Innen-Ø: 244/162mm****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 315900 244/162 |
| GTIN          | 4019208059495  |
| Artikelklasse | 38L            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Im Gehäuse ist ein **gesenkgeschmiedeter Spiralring** eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 **umkehrbare** Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt.

**Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.**

**Igeltext:**

Einstellbacken  
Rändel  
Gehäuse mit Spiralring  
Aufsatzbacken  
Einhängeschraube

**Verwendung:**

Zum rationellen **Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken** an Drehfutter. **Zum Aus- bzw. Nachschleifen** gehärteter Aufsatzbacken **auf Rundlauf** ebenfalls geeignet.

**Technische Beschreibung**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einhängebereich-Ø Stellung J | 100 - 175 mm      |
| Gewicht                      | 6 kg              |
| Einhängebereich-Ø Stellung A | 240 - 360 mm      |
| Außen-Ø                      | 244 mm            |
| passend für Drehfutter bis Ø | 250 mm            |
| Innen-Ø                      | 162 mm            |
| Produktart                   | Backenausdrehring |