

Garant
Schrumpffutter Form ADB, BT 40 A = 160, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303430 25
GTIN	4045197468161
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	44 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	53 mm
Aufnahme	BT 40 A = 160
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Unterbauschrank	354290
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40