



Universallaser „autoMAGIC“, Typ: 5SP



Bestelldaten

Bestellnummer	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Artikelklasse	460

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzlinien- und 5-Strahl-Laser in einem Gerät, **selbstnivellierend durch ein magnetisch gedämpftes Pendelsystem**. Gepulste Laserlinien horizontal und vertikal, getrennt und zusammen einschaltbar. Lotlaser nach oben und unten; 3 horizontale Laserstrahlen nach vorne, links und rechts; alle Laserstrahlen stehen im 90°-Winkel zueinander. Arretierbar zum Abbilden „schräger Linien“ und als Transportschutz.

Lieferumfang:

Magnetische Wandhalterung mit Stativanschluss, Laserzieltafel, Tragetasche und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Technische Beschreibung

Höhe	112 mm
Laserklasse	2M
Gewicht	0,5 kg
Breite	116 mm
Nivellierbereich	±3 Grad

Tiefe	69 mm
Reichweite	30 m
Stativgewinde	1/4 UNC, 5/8 UNC Zoll
Herstellerbezeichnung	654KLP5SP
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Universallaser

Zubehör

Foto-Stativ Typ	468558
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6