



Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 100 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310500 100
GTIN	4019208027456
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
- Körper aus Guss oder Stahl.
- Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.

Farbcode für Zubehör: Röhlm Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 20 mm

Höhe ohne Backen H_1 : 50 mm

Höhe mit Backen H_2 : 68 mm

Zentrier-Ø B: 70 mm

Zentriertiefe C: 3 mm

Schlüsselvierkant K: 8 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	2,9 kg
Schlüsselvierkant K	8 mm
Höhe ohne Backen H_1	50 mm
Höhe mit Backen H_2	68 mm
Durchlass E	20 mm
maximale Drehzahl	6300 min ⁻¹
Zentriertiefe C	3 mm
Außen-Ø A	100 mm
Zentrier-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	Röhlm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 100 mm	314000 100
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314600 100
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314620 100

Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 100	315200 100
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 100 mm	314400 100
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 100	315000 100