



## Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 750mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415100 750
GTIN	4045197203175
Artikelklasse	41Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

### Technische Beschreibung

Feststellung	Feststellschraube oben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 750 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ausführung Messfläche	gehärtet
Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,12 mm

Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000