



Messschieber, Messbereich: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415186 1000
GTIN	4045197479853
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	200 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Gewicht	3,9 kg
Kalibrierung	A1
Ausführung Messfläche	gehärtet
Messbereich	0 - 1000 mm
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Ablesung	0,05 mm
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,15 mm

Feineinstellung	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000