



Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-Ø A: 160 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	310100 160
GTIN	4019208025872
Artikelklasse	36R

Beschreibung

Ausführung:

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
 Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 – 313140.
 Farbcode für Zubehör: Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
 Durchlass E: 42 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 65 mm
 Höhe mit Backen H₂: 91 mm
 Zentrier-Ø B: 125 mm
 Zentriertiefe C: 4 mm
 Schlüsselvierkant K: 10 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	8,2 kg
Schlüsselvierkant K	10 mm
maximale Drehzahl	3500 min ⁻¹
Außen-Ø A	160 mm
Durchlass E	42 mm
Höhe ohne Backen H ₁	65 mm
Zentrier-Ø B	125 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Höhe mit Backen H ₂	91 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314020 160
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 160	315000 160
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314600 160

Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 160	315200 160
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 160 mm	314000 160
Blockbacken-Set 4-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314630 160
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 160 mm	314620 160