



Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 0,08/58mm



Bestelldaten

Bestellnummer	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-Ø 8 mm h6.

Höchste Genauigkeit durch kombinierte Zahnrad- Hebelübertragung.

Technische Beschreibung

Freihub	4,5 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Messbereich	0,08 mm
Messkraft	1,3 - 1,8 N
Kalibrierung	C2
Skalenwert	0,001 mm
Norm	Werksnorm

Messabweichung MPE (Messbereich)	2 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5
--	----------