



Messschieber mit extra langen Messschnäbeln, Messbereich: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415188 1000
GTIN	4045197479877
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Mit **extra langen Messschnäbeln**, ohne Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,05 mm
Ausführung Messschnabel	extra lange Messschnäbel
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Schnabellänge	300 mm
Kalibrierung	A1
Ausführung Messfläche	gehärtet
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Gewicht	3,9 kg
Messbereich	0 - 1000 mm

Teilung	1/20 mm
Fehlergrenze	0,2 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000