

**Mitutoyo**
**Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58B mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Artikelklasse	44A

## Beschreibung

### Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

### Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Verpackung: stabile Box

Norm: DIN 878

Kalibrierung: C1

Skalenwert: 0,01 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung: 1 mm

Öse an Messuhrrückwand: ja

Messkraft: 0,4 - 1,4 N

## Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
--------------	----

Skalenwert	0,01 mm
Öse an Messhrrückwand	ja
Messbereich	10 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Messkraft	0,4 - 1,4 N
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Norm	DIN 878
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	013210 10
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5

## Zubehör

Magnetische Rückwand für Messuhren für Gehäuse-Ø 58 mm	434836 58
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50

Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20

Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15