

Garant**Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, BT 50 A = 200, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303054 22
GTIN	4045197821683
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Zylindrische Form.**
- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.**
- **Vergrößerter Bund-Auflagefläche.**
- **Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Außen-Ø D	48 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Aufnahme	BT 50 A = 200
Norm	DIN 6357

Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50