



## Präzisions-Großmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/80mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Artikelklasse	46C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Mit größerem Uhr-Außen-Ø und extra großen Teilstrich-Abständen, **stoßgeschütztes** Messgetriebe. Mattverchromtes Messinggehäuse. Mit Einspannschaft-Ø 8 mm h6; gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

#### Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	80 mm
Messbereich	10 mm
Kalibrierung	C1
Messkraft	1 - 1,8 N
Skalenwert	0,01 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Norm	Werksnorm
Messabweichung MPE (Messbereich)	17 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

### Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10

### Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6

Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6

Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80