

FLEX**Kehlnahtschleifer Basisgerät, Typ: LLK1503****Bestelldaten**

Bestellnummer	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Artikelklasse	03S

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarker Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18 V zur Metalloberflächen-Bearbeitung.

- **Hoch belastbarer, bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad.**
- **Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer.**

Lieferumfang:

Version ohne Vorsatz, inklusive 2 × Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät und L-Boxx® 238.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie unter Nr. 566994 und Nr. 566996.

maximale Drehzahl: 1500 - 4700 min⁻¹

maximaler Scheiben-Ø: 152 mm

Gewicht: 3,4 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	3,4 kg
maximaler Scheiben-Ø	152 mm
maximale Drehzahl	1500 - 4700 min ⁻¹

Leistungsaufnahme	1200 W
Herstellerbezeichnung	LLK1503
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Kehlnahtschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Kompaktscheibe D × T × H (mm) Körnungsvergleich 280	566996 280
Kompaktscheibe D × T × H (mm) Körnungsvergleich 180	566996 180
Kompaktscheibe RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Körnungsvergleich 100	566994 100
Kompaktscheibe RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Körnungsvergleich 50	566994 50