



## Digital-Handtachometer



### Bestelldaten

Bestellnummer	471100
GTIN	4029547006302
Artikelklasse	47B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Berührungslose Messung mittels Reflexmarke, Kontaktmessung mittels aufsteckbarem Mechanikadapter, Speicher wahlweise Maximalwert, Minimalwert, bzw. letzter Wert mittels MODE-Taste. Automatische Abschaltung 30 Sekunden nach letzter Tastenbetätigung.

#### Verwendung:

##### Drehzahlmessung:

- optisch 1 bis 99999  $\text{min}^{-1}$  berührungslos,
- mechanisch 0,1 bis 19999  $\text{min}^{-1}$  mit Kontaktspitze.

##### Geschwindigkeitsmessung (mit Messrad).

- 0,10 bis 1999 m/min

##### Längenmessung (mit Messrad).

- 0,00 bis 99999 m

#### Lieferumfang:

Inklusive mechanischem Adapter, Messrad (0,1 m) Nr. 471180, Messhohlspitze Nr. 471190, Messspitze Nr. 471170, Messrad (6 Zoll), Reflexstreifen Nr. 471150, Koffer, 2 Batterien Nr. 081561 LR6.

### Technische Beschreibung

Messabstand (bei optischer Messung)	600 mm
Drehzahlmessbereich (optisch)	0 - 99999 min <sup>-1</sup>
Arbeitstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Fehlergrenze	0,02 (±1 Digit) %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Handtacho

## Zubehör

Antriebsmessspitze	471170
Antriebsmessrad Umfang 6 Zoll	471181
Reflexstreifen-Set5-teilig	471150
Messhohlspitze	471190
Antriebsmessrad Umfang 100 mm	471180
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6