

## ALLURIS

**Präzisions-Handtachometer, Typ: CL****Bestelldaten**

Bestellnummer	471300 CL
GTIN	4260244680239
Artikelklasse	47F

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisions-Handtachometer in **robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse**. Großes Digital-Display, einfache Bedienung. Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten. **Laser-Handtachometer** für berührungslose Messungen bis zu 4 m Abstand. Mittels Multiimpuls-Adapter (inklusive) **auch für Kontaktmessungen** verwendbar.

**Verwendung:**

**Drehzahlmessung:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mechanisch bis 25000 min<sup>-1</sup>).

**Geschwindigkeit:** 0,1– 3810 m/min

**Längenmessung:** 0,0– 99999 m

**Zählen:** 0– 99999

**Lieferumfang:**

Inklusive 2 Messspitzen, Messrad 6 Zoll, Hohltrichter, Verlängerungswelle, Bedienungsanleitung, Schutzetui, 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6. Zusätzlich mit Einschraubadapter und Reflexmarken.

**Sonderzubehör:**

Reflexmarken Nr. 471315.

**Technische Beschreibung**

Messabstand (bei optischer Messung)	150 – 1500 , maximal 4000 mm
Impulse pro Umdrehung (Kontaktmessung)	8 (mit Adapter)
Messzeit	1 s
Messrad Umfang	6 Zoll

Fehlergrenze	0,006 ( $\pm 0,5$ Digit) %
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Kalibrierung	I2
Produktart	Handtacho

### Dienstleistungen

KalibrierungDrehzahlmesser / Stroboskop Typ D	027900 D
DAkKS-KalibrierungDrehzahlmesser Typ D	027910 D

### Zubehör

Reflexmarken-Set35-teilig	471315
---------------------------	--------