

**Digitale Messuhr Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Absolut-Funktion: Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Dynamische Messfunktionen (MAX / MIN): Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	58 mm
Messkraft	0,65–0,90 N
Messbereich	12,5 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm

023010 12,5

023000 12,5

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001
maximale Messspanne 12,5 mm

Zubehör

Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20

Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 11	434900 11

Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Sender Typ S4E	498966 S4E
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15