



Kraftspannfutter, HSK-A 100, Ø D1: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	305528 20
GTIN	4045197550880
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
- Spannkraft bis 500 Nm.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	20 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spannkraft bis	500 Nm

Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

Zubehör

Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309566 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309566 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309566 12
Hakenschlüsselmit Nase für Muttern-Außen-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309566 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309566 16