

ER-Spannzangenfutter-Set, HSK-A 63, für ER-Spannzangen-Größe: 32



Bestelldaten

Bestellnummer	305450 32
GTIN	4045197307934
Artikelklasse	37D

Beschreibung

Vorteil:

Höhere Standzeit durch Systemrundlauf $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimale Prozesssicherheit durch hohe Spannkraft.**
- **Bessere Oberflächengüte (Qualität, engere Fertigungstoleranzen).**
- **Geringere Produktionskosten.**

Lieferumfang:

ER-Futter (**mit Mutter**) Nr. 305390, inklusive Kunststoffkoffer. ER-Spannschlüssel Nr. 309680 Gr. 32, ER-Spannzangen Nr. 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	32
Aufnahme	HSK-A 63
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 32	309680 32
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309000 18
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309432 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309000 11
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 17 mm	309000 17
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 13 mm	309000 13
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309432 12
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309000 16
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309000 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309000 6
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309000 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 19 mm	309000 19
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309000 20
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309000 9
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309000 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 15 mm	309000 15
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309432 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309000 3
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309000 5
ER-Spannzangen-Satz 18-teilig 3–20 mm	309280
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309000 12
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309432 8
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 11 mm	309432 11

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309000 14
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309000 4
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309432 9
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309432 7
ER-Spannzangenfutter für ER-Spannzangen-Größe 32	305390 32