

ER-Spannzangenfutter-Set, HSK-A 63, für ER-Spannzangen-Größe: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	305450 16
GTIN	4045197307941
Artikelklasse	37D

Beschreibung

Vorteil:

Höhere Standzeit durch Systemrundlauf $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimale Prozesssicherheit durch hohe Spannkraft.**
- **Bessere Oberflächengüte (Qualität, engere Fertigungstoleranzen).**
- **Geringere Produktionskosten.**

Lieferumfang:

ER-Futter (**mit Mutter**) Nr. 305390, inklusive Kunststoffkoffer. ER-Spannschlüssel Nr. 613300 Gr. 25, ER-Spannzangen Nr. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	16
Aufnahme	HSK-A 63
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	308920 1
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm	613300 25
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	308920 4
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	308920 7
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	308920 10
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	308920 5
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	308920 6
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309425 6
ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm	309160
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	308920 2
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	308920 9
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	308920 8
ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	308920 3
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-Spannzangenfutter für ER-Spannzangen-Größe 16	305390 16