


FAHRION®
PRÄZISION

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P, HSK-A 100 A = 160, Typ CP für ER: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	305960 16
GTIN	2050001703576
Artikelklasse	33F

Beschreibung

Ausführung:

- Außen- und Innenkegel geschliffen mit Balluffchip-Bohrung.
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 3 µm bei 3×D, maximal 50 mm.
- Sehr hohe Haltekräfte durch kompletten Sitz der Spannzange im Futter und beschichtete Spannmutter.
- Schwingungsdämpfung durch das Element Spannzange und Masse des Futters.
- Alternativ: ohne Abdichtung, mit ER-Spannmutter CP Nr. 309655 oder abgedichtetes System mit ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP Nr. 309665 in Verbindung mit Dichtscheiben HP Nr. 309666 – 309668 (für IKZ bzw. als Schmutzfänger!).

Vorteil:

Patentierter optimaler Sitz der Spannzange, Doppelführungen, Trapezgewinde und gleitbeschichtete Spannmutter verschmelzen beim Spannen zu einer stabilen Einheit und sichern so höchste Steifigkeit und Präzision.

Verwendung:

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Ohne Spannmutter und Dichtscheiben.

Sonderzubehör:

Präzisions-ER-Spannzangen für HP Nr. 309368 – 309381 und für Gewindebohrer Nr. 309402 – 309419 (nicht Horex). ER-Spannmuttern CP Nr. 309655; 309665. Dichtscheiben HP Nr. 309666 – 309668. Rollenschlüssel CP Nr. 309754; 309756.

Hinweis:

- Futter CP spannt nur Nenn-Ø bis Schaft-Ø Toleranz h10.
- In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.

Zerspanungsstrategie: HSC

Form: A

Spannbereich: 1 - 10 mm

Außen-Ø D: 30 mm

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 10 mm
Typ CP für ER	16
Außen-Ø D	30 mm
Form	A
Serie	Centro P
Aufnahme	HSK-A 100 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit ER-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter	≤ 6 µm
Rundlaufgenauigkeit HP-Spannzange mit CP-Spannzangenfutter	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309371 8
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309370 6
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm	309370 2
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm	309370 1
CP-Dichtscheibe Spann-Ø (1 mm steigend) 2 mm	309666 2
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309371 4

ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309402 9
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309371 9
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309402 8
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309370 8
HP-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309372 4
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309402 4
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309371 5
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
HP-Spannzangen-Satz mit Abdichtung (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309370 3
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
HP-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309372 8
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309404 7
CP-Rollenschlüssel Typ 16	309754 16
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309371 3
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309370 4
CP-Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 16	309756 16
CP-Dichtscheibe Spann-Ø (1 mm steigend) 1 mm	309666 1

HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309371 7
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309402 6
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309371 10
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309402 7
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm	309370 9
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm	309370 7
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm	309370 5
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309404 8
HP-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309372 6
HP-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309371 6
HP-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309370 10
ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309404 6
HP-Spannzangen-Satz (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390