

**Garant****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-F 63 kurz, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306531 32
GTIN	4045197587831
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

**Hinweis:**

Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Außen-Ø D	78 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Aufnahme	HSK-F 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	F
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm	309860 32
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32