



Winkelschleifer Deadman, Typ: 72210629



Bestelldaten

Bestellnummer	077152 72210629
GTIN	4014586851815
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.**
- **Selbstanlaufsperr nach Stromunterbrechung.**
- **Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.**

Totmann-Ausführung, d. h. die Bedienung ist nur zweihändig möglich. Ohne feststellbaren Ein- / Ausschalter.

- **Verschleißfreies, elektrisches Bremssystem EBS stoppt die Maschine in weniger als 3 Sekunden.**
- **FEIN Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen und zuverlässigen Scheibenwechsel ohne Werkzeug.**

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Herstellerbezeichnung: WSB20-230

Leistungsaufnahme: 2000 W

maximale Drehzahl: 6.600 min^{-1}

maximaler Scheiben- \varnothing : 230 mm

maximale Trenntiefe: 66 mm

Gewicht: 4,8 kg

Technische Beschreibung

Besonderheit	QuickIN
Leistungsaufnahme	2000 W
Herstellerbezeichnung	WSB20-230
maximale Drehzahl	6.600 min ⁻¹
maximaler Scheiben-Ø	230 mm
Gewicht	4,8 kg
maximale Trenntiefe	66 mm
Totmannschaltung	ja
maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer