

**Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 170****Bestelldaten**

Bestellnummer	313700 170
GTIN	4019208193663
Artikelklasse	33R

Beschreibung**Ausführung:**

Feingefräste Nute und Verzahnung, **brüniert**.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhmm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

für Gewinde DIN 912	M10
Bohrungsabstand a	15 mm
Länge L	72 mm
für Futter-Typ	170 mm
Höhe H	40 mm
Breite B	32 mm

Nutenbreite D	12 mm
Bohrungsabstand b	20 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen