


**HOLEX®****Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 200****Bestelldaten**

Bestellnummer	313460 200
GTIN	4019208193496
Artikelklasse	32R

**Beschreibung****Ausführung:****Feingefräste** Nute und Verzahnung, **unbrüniert**.

Angeschrägt für kleine Spann-Ø.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:****Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Länge L: 98 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 40 mm

Bohrungsabstand a: 15 mm

Bohrungsabstand b: 22 mm

Nutenbreite D: 17 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe H	40 mm
Bohrungsabstand a	15 mm

für Gewinde DIN 912	M12
Breite B	35 mm
für Futter-Typ	200 mm
Bohrungsabstand b	22 mm
Nutenbreite D	17 mm
Länge L	98 mm
Nutenbreite Toleranz	
Werkstoff	
passend zu Farbcode	
Anzahl Backen	
Ausführung	
Produktart	