




Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 254



Bestelldaten

Bestellnummer	313710 254
GTIN	4045197698612
Artikelklasse	32R

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

passend zu Farbcode: Schunk Kraftspannfutter und Backen

Länge L: 110 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 45 mm

Bohrungsabstand a: 30 mm

Bohrungsabstand b: 30 mm

Nutenbreite D: 16 mm

Technische Beschreibung

Nutenbreite D	16 mm
---------------	-------

Bohrungsabstand b	30 mm
Höhe H	45 mm
für Gewinde DIN 912	M12
Bohrungsabstand a	30 mm
für Futter-Typ	254 mm
Breite B	50 mm
Länge L	110 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen