

**Garant**
**Messerkopfaufnahme, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	306678 32
GTIN	4045197290434
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Außen-Ø D	78 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309890 32
HSK-Kühlmittelrohr für HSK 32	309880 32
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 32 mm	309860 32