



Bindevliesrolle, 0,4×40 m, Einsatzgebiet: OIL



Bestelldaten

Bestellnummer	084377 OIL
GTIN	2050001710628
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit **außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts)**, dadurch **sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall**. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und **für nahezu alle Chemikalien geeignet**. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. **Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet**.

Artikel mit der Größe **OIL** nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe **UNI** nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).

Rollenware, alle 50 cm quer perforiert.

Tücher und Rollen mit **reißfester, verstärkter und doppelagiger Struktur** für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.

Technische Beschreibung

Einsatzgebiet	OIL
Farbe	blau

maximales Aufnahmevermögen	162 l
Lieferumfang St./Karton	2
Produktart	Bindevlies