

HOLEX**ER-Spannmutter, für ER: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	309580 40
GTIN	4045197151971
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. **Mit Nuten.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	26 mm
für ER	40 mm
Gewinde	M50×1,5
maximales Anzugsmoment	240 Nm

Außen-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel 1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 40	309700 40
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40