



## Einsteckschaft mit Anzugsgewinde, MK / Bohrfutterkegel: 2/12



### Bestelldaten

Bestellnummer	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Artikelklasse	32X

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz gehärtet und steigungsgenau geschliffen.** Hohe Rundlaufgenauigkeit auf lange Sicht, da sich in die gehärtete Oberfläche keine Späne eindrücken und leichte Schläge keine Kerben verursachen.

Präzisionsausführung mit MK-Schaft und Innen-Anzugsgewinde.

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Fräsmaschinen mit Morsekegel.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Technische Beschreibung

Kegel-Ø D	12,065 mm
Morsekegel MK Größe	2
Innenanzugsgewinde	M10
Bohrfutterkegel DIN 238	B 12
Produktart	Bohrfutter-Aufnahme