

**Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370720 10
GTIN	4020772071271
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutlänge f	32 mm
Nutenbreite a	10 mm
Abstand e Spitze zur Nut	36 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 101080
Spannhöhe h	22 - 46 mm
Höhe H	15 mm
Länge L	100 mm

Breite B	11 mm
Typ	6316V
Produktart	Spanneisen