



Verstellbares Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370685 20
GTIN	4020772074654
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl lackiert, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Nutenbreite a	20 mm
Absatztiefe A ₂	15 mm
Absatzhöhe A ₁	12 mm
Nutlänge f	60 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2020160
Abstand e Spitze zur Nut	30 mm

Spannhöhe h	16 - 77 mm
Länge L	160 mm
Höhe H	30 mm
Breite B	60 mm
Typ	6314AV
Produktart	Spanneisen