



## Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307525 6
GTIN	2050001653482
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

#### Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

#### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

#### Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

### Technische Beschreibung

Gewinde M	M5
L <sub>3</sub>	24 mm
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm

Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

## Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 6 mm	343720 6
---	----------