

**Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370720 16
GTIN	4020772071301
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1616125
Abstand e Spitze zur Nut	51,5 mm
Nutenbreite a	16 mm
Nutlänge f	50 mm
Spannhöhe h	36 - 71 mm
Höhe H	25 mm
Länge L	160 mm

Breite B	18 mm
Typ	6316V
Produktart	Spanneisen