

**Verstellbares Spanneisen gekröpft, Nutenbreite a: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370720 18
GTIN	4020772071318
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Technische Beschreibung

Abstand e Spitze zur Nut	51,5 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 1816125
Nutenbreite a	18 mm
Nutlänge f	50 mm
Spannhöhe h	36 - 69 mm
Höhe H	25 mm
Länge L	160 mm

Breite B	18 mm
Typ	6316V
Produktart	Spanneisen