

Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-Ø D1: 6 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307522 6 |
| GTIN | 2050001653420 |
| Artikelklasse | 33W |

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Ø D₂: 26 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L₂: 105 mm

Verstellweg V: 10 mm

Gewinde M: M5

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|--------|
| Spann-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 26 mm |
| Gewinde M | M5 |
| L ₂ | 105 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Außen-Ø D | 50 mm |
| Verstellweg V | 10 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 A = 150 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69882-7 |
| Form | A |
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |

Zubehör

Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 6 mm

343720 6