

Kroepelin
Längenmesstechnik**Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 40-90mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 438953 40-90 |
| GTIN | 2050001743145 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beschreibung**Ausführung:**

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|------------|
| minimale Nutbreite | 3,3 mm |
| HM-Tastkugel-Ø | 2 mm |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 192 mm |
| Ablesung | 0,05 mm |
| maximale Nuttiefe | 8 mm |
| Messbereich | 40 - 90 mm |
| Fehlergrenze | 0,05 mm |
| Messuhr-Ø | 66 mm |
| Kalibrierung | C7 |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Norm | Werksnorm |

| | |
|-------------|---------------------|
| Messtechnik | analog |
| Produktart | Innen-Schnelltaster |

Dienstleistungen

| | |
|---|----------|
| KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S | 023450 S |
| DAkKS-KalibrierungAußen- / Innenschnelltaster Typ S | 023460 S |