

Garant**ER-Mini-Spannmutter, für ER: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	309650 16
GTIN	4045197292124
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technische Beschreibung

Gewinde	M19×1
maximales Anzugsmoment	35 Nm
für ER	16 mm
Gesamtlänge L	18 mm
Außen-Ø D	22 mm
Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹

Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannmutter