



## Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, HSK-A 63 A = 150, Spann-Ø D1: 12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	307522 12
GTIN	2050001653451
Artikelklasse	33W

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

#### Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

#### Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.

WTE-Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

#### Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Ø D<sub>2</sub>: 32 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

Verstellweg V: 10 mm

Gewinde M: M6

passende Reduzierhülse: 302135; 302140

### Technische Beschreibung

Gewinde M	M6
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm

passende Reduzierhülse	302135; 302140
L <sub>2</sub>	105 mm
Außen-Ø D	50 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 150
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

## Zubehör

Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 8 mm	302135 8
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 6 mm	302140 6
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 5 mm	302140 5
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 5 mm	302135 5
Zylindrischer WischerKunststoff Zapfen-Ø 12 mm	343720 12
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 3 mm	302135 3
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 4 mm	302140 4
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 8 mm	302140 8
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 6 mm	302135 6
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 3 mm	302140 3
Geschlitzte Reduzierhülse Spann-Ø D1 4 mm	302135 4