



Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370810 20
GTIN	4020772073268
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der **niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.**

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Technische Beschreibung

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 2020160
Nutenbreite a	20 mm
Abstand e Spitze zum Nutende	135 mm
Spannhöhe h	16 - 77 mm
Länge L	200 mm

Höhe H	40 mm
Breite B	60 mm
Typ	6315V
Produktart	Spanneisen