


Garant**ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	309652 25
GTIN	4045197645739
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

· **Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter Mini Nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Zerspanungsstrategie: HSC

Gesamtlänge L: 25 mm

Außen-Ø D: 35 mm

Gewinde: M30×1

maximales Anzugsmoment: 45 N·m

Technische Beschreibung

Gewinde	M30×1
maximales Anzugsmoment	45 N·m
Gesamtlänge L	25 mm
für ER	25 mm
Außen-Ø D	35 mm

Norm	DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannmutter