



Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3l



Bestelldaten

Bestellnummer	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Artikelklasse	08J

Beschreibung

Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung. Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl).

Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Verwendung:

Universell zum **Zerspanen** (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum **Umformen** geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer Werkstoffe**, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für **Buntmetalle**.

Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02: Flamme
Ausführung	Spraydose

Siedepunkt	-44 °C
Sprühkopf	Standard
Farbe	hellgelb
Selbstentzündungstemperatur	365 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Inhalt	0,3 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl