



## Spanneisen mit Kunststoffkappe, Nutenbreite a: 10 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370820 10
GTIN	4020772100285
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe und unverlierbarem Druckstück.

#### Vorteil:

Gewichtseinsparung durch leichte Bauweise, variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig. Die Unterlegscheibe ist unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden.

#### Lieferumfang:

Komplett mit Spannschraube DIN 787.

Spannhöhe h: 0 - 15 mm

T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300: Gr. 101080

Länge L: 80 mm

Breite B: 44 mm

Höhe H: 32 mm

### Technische Beschreibung

Nutenbreite a	10 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300	Gr. 101080
Spannhöhe h	0 - 15 mm

Länge L	80 mm
Höhe H	32 mm
Breite B	44 mm
Typ	6310
Produktart	Spanneisen