

**Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Außen- / Innen-Ø: 342/260mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Artikelklasse	38L

Beschreibung**Ausführung:**

Im Gehäuse ist ein **gesenkgeschmiedeter Spiralring** eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 **umkehrbare** Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. **Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.**

Igeltext:

Einstellbacken
Rändel
Gehäuse mit Spiralring
Aufsatzbacken
Einhängeschraube

Verwendung:

Zum rationellen **Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken** an Drehfuttern. **Zum Aus- bzw. Nachschleifen** gehärteter Aufsatzbacken **auf Rundlauf** ebenfalls geeignet.

Technische Beschreibung

Einhängebereich-Ø Stellung J	160 - 270 mm
Gewicht	8 kg
Innen-Ø	260 mm
Einhängebereich-Ø Stellung A	330 - 440 mm
passend für Drehfutter bis Ø	400 mm
Außen-Ø	342 mm
Produktart	Backenausdrehring