

**Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Außen- / Innen-Ø: 153/110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Artikelklasse	38L

Beschreibung**Ausführung:**

Im Gehäuse ist ein **gesenkgeschmiedeter Spiralring** eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 **umkehrbare** Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. **Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.**

Igeltext:

Einstellbacken
Rändel
Gehäuse mit Spiralring
Aufsatzbacken
Einhängeschraube

Verwendung:

Zum rationellen **Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken** an Drehfutter. **Zum Aus- bzw. Nachschleifen** gehärteter Aufsatzbacken **auf Rundlauf** ebenfalls geeignet.

Technische Beschreibung

Einhängebereich-Ø Stellung A	150 - 215 mm
Innen-Ø	110 mm
Außen-Ø	153 mm
passend für Drehfutter bis Ø	250 mm
Gewicht	1,5 kg
Einhängebereich-Ø Stellung J	50 - 115 mm
passend für Drehfutter-Ø	80 - 200 mm
Produktart	Backenausdrehring