



Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N1



Bestelldaten

Bestellnummer	441190 N1
GTIN	7290005394287
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung. Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. **Vario**-Messgeräteaufnahme für Schaft-Ø 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.

Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Technische Beschreibung

Säulen-Ø D ₂	14 mm
Querarm-Ø D ₁	12 mm
Säulenhöhe L ₂	203 mm
Querarm Länge L ₁	185 mm

Magnetfuß Breite	50 mm
Anschlussgewinde	M8 Außengewinde
Magnetfuß Länge	60 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Haftkraft	800 N
Produktart	Messtativ

Zubehör

Stativfuß Typ 0	442120 0
Stativfuß Typ V	442120 V
Stativfuß Typ 1	442120 1
Gestänge-Klemmung für Universal-Messtativ für Gestänge-Ø der Messstände 12/14 mm	440351 12/14
Vario Messuhren-Aufnahme Typ FA1500	440401 FA1500
Stativfuß Typ 1	442140 1
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0