



Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: 290



Bestelldaten

Bestellnummer	441150 290
GTIN	7290005395017
Artikelklasse	46G

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.

Universal-Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung, für Einspannschäfte \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 Zoll und Messgeräte mit Halteprisma.

Igeltext:

Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme

Technische Beschreibung

Magnetfuß Länge	60 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Ausladung	317 mm
Haftkraft	800 N

maximale Belastung	8 kg
Länge Gelenkarm L ₂	113 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Länge Gelenkarm L ₁	133 mm
Anschlussgewinde unten	M8
Produktart	Messstativ

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfuß Typ V	442120 V
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Stativfuß Typ 0	442140 0
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfuß Typ 0	442120 0
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Stativfuß Typ 1	442120 1
Stativfuß Typ K3	442120 K3
3-D-Gelenkarm Typ 290	442110 290
Stativfuß Typ 1	442140 1
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Stativfuß Typ 1	440868 1
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
3-D-Gelenkarm Typ 290	442114 290