



Messschieber, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415184 300
GTIN	4045197479822
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Ablese Teile **blendfrei mattverchromt** mit scharfer, tiefschwarzer Skalierung. Messflächen geläpft. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Technische Beschreibung

Ausführung Ablese Teile	mattverchromt
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Ablesung	0,05 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Schnabellänge	90 mm
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Produktart

Werkstattmessschieber

DienstleistungenKalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 300 mm

021000 300

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 300 mm

021010 300